

Klemmenmarkierer MF-W 9/5F MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



MultiFit ist das Markiersystem von Weidmüller, das für andere Klemmenfabrikate, in den Rastern 4, 5, 6, 6.5, 7.5, 8, 10 und 12 mm, verwendet wird. Ähnlich wie Weidmüller dekafix, sind Markierer der MultiFit Familie einsatzfertig bedruckt erhältlich (Standarddruck). Beim erstmaligen Einsatz von MultiFit wird ein Test mit Mustermarkierern auf den verwendeten Klemmen empfohlen.

- Ein Markierer passend für verschiedene Klemmenfabrikate
- Einsatzfertig bedruckte Markierer als Standarddruck
- Neutrale Markierer zum Selbstdruck mit SMark Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo
- Lieferung individuell beschrifteter Markierer, entsprechend kundenseitiger CAE-Daten oder Anforderungen
- Ein Markierungssystem für alle Anwendungen

Allgemeine Bestelldaten

Typ	MF-W 9/5F MC NE GR
Best.-Nr.	1045980000
Ausführung	Klemmenmarkierer, MultiCard, 9 x 5 mm, Polyamid 66, Farbe: grau
GTIN (EAN)	4032248781454
VPE	500 Stück

**Klemmenmarkierer
MF-W 9/5F MC NE GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	9 mm	Breite	5 mm
Nettogewicht	0,176 g		

Allgemeine Angaben

Applikation Hersteller	WAGO, Legrand	Art des Aufdrucks	Neutral
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	grau
Materialfarbe nach Widerstandskode	8	Werkstoff	Polyamid 66

Verbindermarkierer

Raster in mm (P)	5 mm
------------------	------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000761	eClass 6.2	27-14-11-37
eClass 7.1	27-14-11-37		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Klemmenmarkierer MF-W 9/5F MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



Zeichnung

