


**Klemmenmarkierer
WS 10/5 PLUS MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Allgemeine Bestelldaten

Typ	WS 10/5 PLUS MC NE WS
Best.-Nr.	1046380000
Ausführung	Klemmenmarkierer, MultiCard, 10 x 5 mm, Polyamid 66, Farbe: weiß
GTIN (EAN)	4032248782086
VPE	600 Stück

Klemmenmarkierer WS 10/5 PLUS MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	10 mm	Breite	5 mm
Nettogewicht	0,175 g		

Allgemeine Angaben

Aufdruck-Farbe	schwarz	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Werkstoff	Polyamid 66		

Verbindermarkierer

Raster in mm (P)	5 mm
------------------	------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000761	UNSPSC	39-12-14-00
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-11-37

Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform

Downloads


M-Print® PRO Konfigurationsdatei	mc_ws_10_5_plus_mcf.zip
----------------------------------	---

Klemmenmarkierer WS 10/5 PLUS MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



Zeichnung

