


**Klemmenmarkierer
WS 10/6 PLUS MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Allgemeine Bestelldaten

Typ	WS 10/6 PLUS MC NE WS
Best.-Nr.	1046390000
Ausführung	Klemmenmarkierer, MultiCard, 10 x 6 mm, Polyamid 66, Farbe: weiß
GTIN (EAN)	4032248782109
VPE	600 Stück

Klemmenmarkierer WS 10/6 PLUS MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	10 mm	Breite	6 mm
Nettogewicht	0,182 g		

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Materialfarbe nach Widerstandskode	9	Werkstoff	Polyamid 66

Verbindermarkierer

Raster in mm (P)	6 mm
------------------	------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000761	UNSPSC	30-21-18-07
eClass 5.1	27-14-11-37	eClass 6.2	27-14-11-37
eClass 7.1	27-14-11-37		

Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform

Downloads


M-Print® PRO Konfigurationsdatei	mc_ws_10_6_plus_mcf.zip
----------------------------------	---

Klemmenmarkierer WS 10/6 PLUS MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



Zeichnung

