



4 003189 990823

Artikel-Nr. 499082

AutoLux LED

Licht ohne Batterien

Vielseitig einsetzbar, extrem stabil und leistungsstark: Mit einer Leuchtzeit von mindestens 45 Minuten (konstant hell) und einer hohen Leuchtkraft ist die AutoLux LED vielseitig einsetzbar. Und das Beste daran: zum Aufladen kann die AutoLux LED einfach in die Autosteckdose (Zigarettenanzünder oder Powersupply-Steckdose) gesteckt werden und dort verbleiben.

So hat man immer eine zuverlässige Leuchte griffbereit.

- Hochleistungstaschenlampe mit Akku-Technologie
- praktische Form und Handhabung, passt in jede Tasche
- Lichtbündelung durch Linse, dadurch klar begrenzter, gleichmäßiger Lichtkegel
- in der Autosteckdose: immer aufgeladen und griffbereit
- stoßunempfindliches Leuchtmittel
- keine Überladung möglich
- kein Memory-Effekt
- fast unbegrenzte Haltbarkeit des LED-Elements

Leuchtmittel

Aufgrund der extrem hohen Lebensdauer der LED (über 50.000 h) ist ein Auswechseln nicht nötig.

Technische Daten:

- cadmiumfreie, recyclingfähige NiMH-Akkus
- Ladezeit bei leerem Akku: 15 h (24 V)
- Leuchtdauer 45 Minuten

Akku: NiMH 4,8 V/20 mAh

Ladespannung: 12-24 V

Maße: ca. Länge 80 mm, Ø 23 mm

Entsorgung

NiMH-Akkus enthalten wertvolle Rohstoffe.

Zerstörte Leuchten nicht wegwerfen!

Bitte geeigneter Sammelstelle zuführen

24 Monate Gewährleistung

Unsere Gewährleistung für Material und Verarbeitung beträgt 24 Monate. Verschleißteile wie Akkus sind von der Gewährleistung ausgenommen. Bei unsachgemäßer Handhabung besteht kein Gewährleistungsanspruch.

Light without batteries

- rechargeable at any car socket
- powerful NiMH-accumulators take care of long service life
- operating time approx. 45 minutes
- charging time max. 15 hours (24 V)

24 month warranty for defects

The manufacturer grants 24 month warranty for defects on faulty materials and workmanship. Rechargeable batteries are excluded of this warranty for defects. Warranty for defects claims cannot be accepted in case of incorrect handling or repair.

Lumière sans piles

- rechargeable sur n'importe quelle prise de voiture
- accus puissants pour une longue durée de vie
- durée d'éclairage env. 45 minutes
- temps de recharge 15 h (24 V)

Garantie légale de 24 mois

Le fabricant vous accorde une garantie légale de 24 mois sur les vices de matériau et de montage. Les accumulateurs sont exclus de la garantie légale.

Made
in Germany

Acculux



12-24 Volt

Umweltfreundlich, immer wieder aufladbar in der Autosteckdose.

Environment friendly, always rechargeable in any car socket.

Ecologique, toujours rechargeable dans la prise de voiture.



45 min.

Leuchtdauer
Operating time
Durée d'éclairage



keine Batterien
no batteries
sans batteries



15h/12-24V

Ladezeit
Charging time
Temps de recharge



Nicht in die Augen leuchten!
Do not shine light into eyes!
Ne pas briller dans les yeux!

Acculux

Witte + Sutor GmbH · Steinberger Straße 6 · 71540 Murrhardt
info@acculux.de · www.acculux.de