

Datenblatt | Artikelnummer: 280-850/281-414

Sicherungsstecker; 5 mm breit; mit eingelöteter Miniaturesicherung;
zusätzlich mit Leuchtanzeige; LED rot; DC 30 - 65 V; 250 mA FF

www.wago.com/280-850/281-414



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Farbe: ■

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	125 V
Bemessungsstrom	5 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3



Geometrische Daten

Breite	5 mm / 0.197 inch
Steckerbreite	5 mm / 0.197 inch

Mechanische Daten

Beschriftungsebene	ohne Beschriftungsebene
--------------------	-------------------------

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brandlast	0.067 MJ
Gewicht	2.79 g

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4045454362720
Zolltarifnummer	85366990990
Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
eCl@ss 8.0	27-14-11-49
ETIM 6.0	EC002018
ETIM 5.0	EC002018

Passende Produkte

Klemmen



Art-Nr.: 280-610

3-Leiter-Basisklemme; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®

www.wago.com/280-610



Art-Nr.: 280-616

2-Leiter-Basisklemme; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®

www.wago.com/280-616



Art-Nr.: 280-686

4-Leiter-Basisklemme; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®

www.wago.com/280-686



Art-Nr.: 280-816

4-Leiter-Basisklemme; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®

www.wago.com/280-816



Art-Nr.: 280-916

2-Leiter-Basisklemme; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®

www.wago.com/280-916

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.