

Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 100x 100, Welle 12x 12, 300mm, Test-0-I, Kompletgerät Handhabe Größe 200mm Zubehör für 3KD Baugr. 5, 3KF Baugr. 5



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Türkupplungsdrehantrieb
Ausführung des Produkts	Standard mit Toleranzausgleich
Ausführung des Griffs	grau
Ausführung des Tür-Verschlussystems	Türverriegelung
Baugröße des Querschnitts / der Welle / des Türkupplungs-Drehantriebs	12x12 mm
Größenformat / der Sichtblende / des Türkupplungs-Drehantriebs	100x 100 mm
Länge des Handgriffs	200 mm
Länge der Welle / des Türkupplungs-Drehantriebs	300 mm
Schutzart IP	IP65
Eignung zur Verwendung	für 3KD Baugr. 5, 3KF Baugr. 5
Produktdetails	
Produktbeschreibung	Größe 100x100 mm, Welle 8 x8 mm
Produktausstattung / Verriegelung	Ja
Produktbestandteil	
• Achsverlängerung	Ja
• Griff für NOT-AUS	Nein
Produkteigenschaft / abschließbar	Ja
Zubehör	
Zubehör	Türkupplungsdrehantrieb
Ausführung der Anzeige / für Schaltstellungsanzeige	Test-0-I
Mechanischer Aufbau	
Höhe	144 mm
Breite	98 mm
Tiefe	450 mm
Nettogewicht	997 g
allgemeine Produktzulassung	
Konformitätserklärung	
Marine / Schiffbau	



[UK-Konformitätserklärung](#)



Sonstige

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8UD1161-4AF21>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8UD1161-4AF21>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8UD1161-4AF21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



