

(D) Zur kabellosen Musik-Übertragung z.B. über eine Stereoanlage • Kompatibel mit allen Smartphones und Tablets mit Bluetooth®-A2DP • Optische (Toslink) und analoge (3,5 mm Klinke) Anschlüsse
Streamen Sie Musik mit dem Bluetooth® Music Receiver ohne störende Kabel. Dieser überträgt Audiosignale von Ihrem Bluetooth®-fähigen Smartphone oder Tablet an Ihre heimische Stereoanlage. So kann die auf Ihrem Smartphone oder Tablet gespeicherte Musik in Party-Lautstärke über große Lautsprecher-Boxen wiedergegeben werden.

Technische Daten: Betriebsspannung: 100 – 240 V/AC, 50/60 Hz • Reichweite: max. 10 m (im Freifeld) • Abm. (B x H x T): 76 x 20 x 70 mm • Gewicht: 55 g
Packungsinhalt: Bluetooth® music receiver • Klinkenkabel 3,5 mm Stecker/Stecker • Klinke/Cinch-Adapter (2 x Cinch-Stecker, 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse) • Netzteil • Bedienungsanleitung

(F) Pour la transmission de musique sans fil, par exemple, via une chaîne hifi • Compatible avec tous les smartphones et tablettes avec Bluetooth® A2DP • Raccordements optique (Toslink) et analogique (jack m. de 3,5 mm)
Diffusez de la musique avec le récepteur de musique Bluetooth® sans être dérangé par des câbles. Il transmet les signaux audio à partir de votre smartphone compatible Bluetooth® ou de votre tablette sur votre chaîne hi-fi locale. Donc, la musique enregistrée sur votre ordiphone ou tablette peut être écoutée avec un super volume durant une fête via des grandes enceintes.
Données techniques : Tension de service : 100 – 240 V/CA, 50/60 Hz • Portée : 10 m maxi (en champ libre) • Dim. (L x H x P) : 76 x 20 x 70 mm • Poids : 55 g
Contenu du paquet : Récepteur de musique Bluetooth® • Câble jack m. de 3,5 mm fiche/fiche • Adaptateur Jack/RCA (2 fiches RCA, 1 prise jack de 3,5 mm) • Bloc d'alimentation • Mode d'emploi

(GB) For wireless music streaming, e.g. via stereo system • Compatible with all smartphones and tablets featuring Bluetooth® A2DP • Optical (Toslink) and analogue (3.5 mm jack) connectors
Stream music without interfering cables, using this Bluetooth® music receiver. It transmits audio signals from your Bluetooth®-enabled smartphone or tablet to your home stereo system. That allows for the music stored on your smartphone or tablet to be played via big speaker boxes at party-like volume levels.

Technical data: Operating voltage: 100 – 240 V/AC, 50/60 Hz • Range: max. 10 m (open area) • Dim. (W x H x D): 76 x 20 x 70 mm • Weight: 55 g
Package content: Bluetooth® Music Receiver • Jack cable 3.5 mm plug/plug • Jack/cinch adapter (2 x cinch plugs, 1 x 3.5 mm jack) • Power adapter • Operating instructions

(NL) Voor het draadloos streamen van muziek, bijv. via een stereosysteem • Compatibel met alle smartphones en tablets die voorzien zijn van Bluetooth® A2DP • Optische (Toslink) en analoge (3,5 mm jack) connectoren
Stream muziek zonder hinderende kabels met behulp van deze Bluetooth®-muziekontvanger. Het apparaat verzendt audiosignalen vanaf uw Bluetooth®-geactiveerde smartphone of tablet naar uw home-stereosysteem. De muziek die op uw smartphone of tablet is opgeslagen wordt aldus via grote luidsprekers op feestvolume afgespeeld.
Technische gegevens: Bedrijfsspanning: 100 – 240 V/AC, 50/60 Hz • Detectiebereik: max. 10 m (in het vrije veld) • Afm. (B x H x D): 76 x 20 x 70 mm • Gewicht: 55 g
Pakketinhoud: Bluetooth®-muziekontvanger • Jackkabel 3,5 mm stekker/stekker • Jack/cinch adapter (2 x cinch-stekkers, 1 x 3,5 mm jack) • Netvoedingadapter • Gebruiksaanwijzing

(PL) Do bezprzewodowego przesyłania muzyki, np. na system stereo • Kompatybilny ze wszystkimi smartphonami i tabletami z Bluetooth® A2DP • Złącze optyczne (Toslink) i analogowe (gniazda 3,5 mm)

Odtwarzaj muzykę za pomocą odbiornika muzycznego Bluetooth® bez konieczności stosowania przeszkadzających przewodów. Sygnał audio przesyłany jest ze smartphona lub tabletu na domowy system stereo. Muzykę zapisaną na smartphonie lub tablecie można odtwarzać na imprezach. Duże głośniki zapewnią potężną głośność.

Dane techniczne: Napięcie znamionowe:

100 – 240 V/AC, 50/60 Hz • Zasięg: maks. 10 m (w terenie otwartym) • Wym. (szer. x wys. x gł.): 76 x 20 x 70 mm • Waga: 55 g

Zawartość opakowania: Odbiornik muzyczny Bluetooth® • Przewód jack 3,5 mm wtyk/wtyk • Gniazdo/adapter RCA (2 x wtyk RCA, 1 x gniazdo jack 3,5 mm) • Zasilacz sieciowy • Instrukcja użytkowania (do pobrania)

① Per la trasmissione senza filo di musica ad es. attraverso un impianto stereo • Compatibile con tutti gli smartphone e i tablet con Bluetooth® A2DP • Connettori ottico (Toslink) e analogico (jack da 3,5 mm)

Musica in streaming attraverso il ricevitore musicale con Bluetooth® e privo di scomodi cavi. Il segnale audio viene trasmesso dal vostro smartphone o tablet abilitato Bluetooth® sul vostro stereo di casa. In questo modo la musica salvata sui vostri smartphone o tablet può essere riprodotta ad alto volume mediante grandi casse acustiche.

Dati tecnici: Tensione di esercizio:

100 – 240 V/AC, 50/60 Hz • Portata di trasmissione: fino a 10 m (in campo libero) • Dim. (L x A x P): 76 x 20 x 70 mm • Peso: 55 g

La confezione contiene: Ricevitore musicale Bluetooth® • Cavo jack da 3,5 mm maschio / maschio • Adattatore jack / RCA (2 x spina RCA, 1 x jack da 3,5 mm) • Alimentatore • Istruzioni (Download)

Frequency band(s)	2402~2480MHz
Operating frequency / frequencies	2402~2480MHz
Channel spacing / bandwidth	1 MHz
Transmit power	4dBm Max
Type of modulation	GFSK
Type of antenna	chip antenna
Mode of operation	Tx and Rx
(simplex / duplex)	
Duty cycle	
(access protocol, if applicable)	
Transmitter Class type (bluetooth Class)	Class 2
Comments	