

Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51 Winkelrollenhebel Edelstahlhebel mit Edelstahlrolle 22 mm



Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Antriebskopf für Positionsschalter
Produkttyp-Bezeichnung	3SE5
Hersteller-Artikelnummer	3SE5000-0AF04
<ul style="list-style-type: none"> des mitgelieferten Antriebskopfs für Positionsschalter 	
Allgemeine technische Daten	
Produktfunktion Zwangsöffnung	Ja
Schockfestigkeit	30g / 11 ms
<ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-27 	
Schwingfestigkeit	0,35 mm / 5g
<ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-6 	
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	15 000 000
Material des Gehäuses des Schalterkopfs	Kunststoff
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	T
Wirkprinzip	mechanisch
RoHS-Richtlinie (Datum)	07/01/2006
Mindestbetätigungskraft in Betätigungsrichtung	10 N
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne
Gehäuse	
Beschichtung des Gehäuses	sonstige
Antriebskopf	
Ausführung des Betätigungselements	Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel, Edelstahlrolle
Normbezeichnung des Schalterkopfs	EN 50041
Form des Schalterkopfs	Rolle
Außendurchmesser des Schalterkopfs	22 mm
Kommunikation/ Protokoll	
Ausführung der Schnittstelle	ohne
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... +85 °C -40 ... +90 °C
<ul style="list-style-type: none"> während Betrieb während Lagerung 	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Verriegelbare Steckbefestigung
Approbationen/ Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklä-



[Bestätigungen](#)



EG-Konf.

Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Sonstige
-----------------------	---------------------	----------

[UK-Konformitätserklärung](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AF04>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AF04>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AF04>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AF04&lang=de



letzte Änderung:

21.12.2020