

Klemme, Federzuganschluss, Sicherungsklemme mit LED, 4mm<sup>2</sup>, schwarz



Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Art des Leuchtmittels / als Defektanzeige	LED
Ausführung des Sicherungseinsatzes	Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters	steckbar
Allgemeine technische Daten	
Isolierstoff	sonstige
Klemmen-Rastermaß	8,2 mm
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung / Bemessungswert	400 V
Spannungsart / zur Versorgung der Defektanzeige	sonstige
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert	30 A
Erscheinungsbild	
Farbe	schwarz
Produktdetails	
Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Nein
Anzahl	
Anzahl der Klemmebenen	1
Anschlüsse	
Abisolierlänge	12 mm
anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig	
• minimal	6 mm <sup>2</sup>
• maximal	6 mm <sup>2</sup>
anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig	
• minimal	6 mm <sup>2</sup>
• maximal	6 mm <sup>2</sup>
anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrätig	
• mit Aderendbearbeitung / minimal	4 mm <sup>2</sup>
• mit Aderendbearbeitung / maximal	4 mm <sup>2</sup>
• ohne Aderendbearbeitung / minimal	4 mm <sup>2</sup>
• ohne Aderendbearbeitung / maximal	4 mm <sup>2</sup>
Ausführung des Anschlusses	
• 1	Federzug-Anschluss
• 2	Federzug-Anschluss
Position / der Anschlussklemme	oben

## Mechanischer Aufbau

Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	43,5 mm
Länge	86,5 mm
Befestigungsart	Hutschiene 35 mm
Material / des Isolierkörpers	sonstige

<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Sonstige</b>
------------------------------------	------------------------------	-----------------



[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH2000-1BG38>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH2000-1BG38>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WH2000-1BG38](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH2000-1BG38)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



