

C920S

Videogespräche in höchster Qualität mit Full HD 1080p und Abdeckblende



ANRUF UND VIDEOAUFNAHMEN IN GESTOCHEN SCHARFER HD-BILDQUALITÄT

Präsentieren Sie sich im besten Licht bei Videogesprächen und nehmen Sie hochwertige Videos auf mit der C920s Webcam. Die Kamera ermöglicht Videoaufnahmen in Full HD (1080p mit 30 Bildern pro Sekunde) mit klarem Stereo-Sound für alle gängigen Video-Apps.




SIE BESTIMMEN DIE ATMOSPHÄRE, UND DIE C920S PASST DIE BELICHTUNG ENTSPRECHEND AN

Machen Sie Ihre Videoaufnahmen bei gedämpftem Licht oder mit direktem Lichteinfall. Der integrierte HD-Autofokus und die Belichtungskorrektur passen die Videoausgabe an die jeweiligen Bedingungen an. Dadurch wird jedes Mal eine gestochen scharfe und hochauflösende Bildübertragung gewährleistet.



VIDEOAUFNAHMEN IN FULL HD MIT 1080P


Chat und Aufnahmen in lebendiger, lebensechter Videoqualität. Das Glasobjektiv und die Full-HD-Aufnahmequalität mit 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde erfassen jedes Detail und gewährleisten helle, natürliche Farbdarstellung. Das 78-Grad-Blickfeld ermöglicht das gleichzeitige Erfassen von bis zu zwei Personen. Verwenden Sie die Logitech Capture (</de-de/product/capture>) Software zum Nutzen der Zoom- und Schwenk-Funktionen.



VOLLSTÄNDIGE INHALTSERSTELLUNG MIT CAPTURE

Mit Logitech Capture können Sie mit dem Aufzeichnen hochwertiger Video-Inhalte beginnen, sobald Ihre neue Webcam verbunden ist. Mit der Software können Sie komplett auf nur einer intuitiven Benutzeroberfläche Ihre Einstellungen für Videoaufnahme und Kamera anpassen und sogar Hochformat-Videos erstellen.

ERSTE SCHRITTE (</de-de/product/capture>)



CHATTEN MIT VOLLEM STEREO-SOUND

Zwei integrierte Mikrofone erfassen Tonsignale von jedem Winkel, sodass Ihre Stimme immer natürlich klingt und klar und deutlich zu verstehen ist.



SCHÜTZEN SIE IHRE PRIVATSPHÄRE

Die praktische Abdeckblende für das Objektiv hält Ihre Privatsphäre geschützt.

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

Ohne Halterung

Höhe x Breite x Tiefe:

29 mm x 94 mm x 24 mm

Kabellänge: 1,5 m

Mit Halterung

Höhe x Breite x Tiefe:

43,3 mm x 94 mm x 71 mm

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Kompatibel mit:

Windows® 10 oder höher, Windows 8, Windows 7

Funktioniert im USB Video Device Class Modus (UVC-Modus) mit folgenden unterstützten

Videolanruf-Clients:

Mac OS 10.10 oder höher

XBox One™

Chrome OS™

Android™ v5.0 oder höher

USB-Anschluss

Internetverbindung ¹

Plattform-Kompatibilität:

Skype™

Google Hangouts™

FaceTime für Mac

TECHNISCHE DATEN

Maximale Auflösung:

1080p/30 FPS – 720p/30 FPS

Fokus-Typ:

Autofokus

Integriertes Mikrofon:

Stereo

Universalhalterung mit Stativgewinde für Laptops, LCD-Bildschirme und Monitore

Kabellänge:

1,5 m

INHALT

C920s mit 1,5 Meter langem Kabel

Abdeckblende

Bedienungsanleitung

GARANTIE

2 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie

ARTIKELNUMMER

Teile-Nr.: 960-001252