



MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 1-polig, In: 10 A, Un AC: 230 V

| Ausführung | |
|---|-----------------------------------|
| Produkt-Markename | MINIZED |
| Produkt-Bezeichnung | Sicherungslasttrennschalter |
| Allgemeine technische Daten | |
| Polzahl | 1 |
| Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1 | D01 |
| Überspannungskategorie | 4 |
| Spannung | |
| Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert | 6 kV |
| Versorgungsspannung | |
| Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert | 230 V |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP20, mit angeschlossenen Leitern |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 0,1 W |
| Strom | |
| Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert | 10 A |
| Produktdetails | |
| Produkteigenschaft / plombierbar | Ja |
| Anschlüsse | |
| Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss | |
| • minimal | 2,5 N·m |
| • maximal | 3 N·m |
| Mechanischer Aufbau | |
| Höhe | 70 mm |
| Breite | 18 mm |
| Tiefe | 88 mm |
| Einbaulage | beliebig, vorzugsweise senkrecht |
| Nettogewicht | 67 g |
| allgemeine Produktzulassung | |
| Konformitätserklärung | |
| Sonstige | |

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SG7611-0KK10>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SG7611-0KK10>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SG7611-0KK10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



