


## Datenblatt

5TA2117-0KK



DELTA Schalter-Geräteeinsatz UP, Kreuzschalter ohne Krallen 10A 250V

Abbildung ähnlich

<b>Ausführung</b>	
Produkt-Markenname	DELTA
Art des Installationsschalters / Drehschalter	Nein
Art des Leuchtmittels	ohne Beleuchtung
Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung des Betätigungselements	Wippe/Taste
<b>Allgemeine technische Daten</b>	
Bauart des Schalters	Kreuzschalter
Montageart	Unterputz
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	sonstige
<b>Versorgungsspannung</b>	
Betriebsspannung / Nennwert	250 V
<b>Schutzart und Schutzklasse</b>	
Schutzart IP	IP20
<b>Schaltvermögen</b>	
Schaltvermögen Strom	10 A
<b>Strom</b>	
Schaltstrom / für Leuchtstofflampen	10 A
<b>Hauptstromkreis</b>	
Betriebsstrom / Bemessungswert	10 A
<b>Erscheinungsbild</b>	
Erscheinungsbild	nicht zutreffend
Farbe	sonstige
<b>Produktdetails</b>	
Produktbestandteil	
• Beschriftungsfeld	Nein
• Meldekontakt	Nein
• Tastschalter	Nein
Produkteigenschaft / halogenfrei	Ja
<b>Anzahl</b>	
Anzahl der Betätigungsrippen	1
<b>Anschlüsse</b>	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckklemme
<b>Mechanischer Aufbau</b>	
Höhe	70 mm
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube



## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TA2117-0KK>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TA2117-0KK>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TA2117-0KK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TA2117-0KK)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

