



DELTA fläche IP44, AP dunkelgrau/hellgrau Ausschalter 1-polig, 10A 250V
66x 75mm

Ausführung		
Produkt-Markenname		DELTA
Art des Installationsschalters / Drehschalter		Nein
Art des Leuchtmittels		ohne Beleuchtung
Ausführung der Zusammenstellung		Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung des Betätigungselements		Wippe/Taste
Allgemeine technische Daten		
Bauart des Schalters		Ausschalter 1-polig
Montageart		Aufputz
Oberflächenbearbeitung		sonstige
Werkstoff		sonstige
Versorgungsspannung		
Betriebsspannung / Nennwert		250 V
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP		IP44
Schaltvermögen		
Schaltvermögen Strom		10 A
Hauptstromkreis		
Betriebsstrom / Bemessungswert		10 A
Erscheinungsbild		
Erscheinungsbild		glänzend
Farbe		grau
Produktdetails		
Produktbestandteil		
• Beschriftungsfeld		Nein
• Meldekontakt		Nein
• Tastschalter		Nein
Produkteigenschaft / halogenfrei		Ja
Anzahl		
Anzahl der Betätigungswippen		1
Anschlüsse		
Ausführung des elektrischen Anschlusses		Steckklemme
Mechanischer Aufbau		
Höhe		82 mm
Tiefe		47 mm
Befestigungsart		Befestigung mit Schraube
Material / des Gehäuses		Kunststoff
allgemeine Produktzulassung		Konformitätser-
		Prüfbescheinigungen



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TA4701>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TA4701>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TA4701

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



