
Pushing Performance
Since 1945

Han 16B Docking Frame (35 mm)



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 30 016 1704
Beschreibung	Han 16B Docking Frame (35 mm)
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09300161704

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Zubehörtyp	Andockrahmen

Ausführung

Baugröße	16 B
Hinweise	Einschubausgleich x-Achse: ± 1,5 mm Einschubausgleich y-Achse: ± 1,5 mm
Lieferumfang	1 Rahmen 4 Flachkopfschrauben (Stahl, verzinkt) mit Ansatz zur Befestigung des Andockrahmens

Technische Kennwerte

Steckzyklen	≥500
Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten	≥10.000

Materialeigenschaften

Werkstoff Zubehör	Edelstahl
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	122,7 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140194557
eCl@ss	27440206 Modulträgerrahmen für Industriesteckverbinder

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com