


62 PIECES

ELECTRIC SCREWDRIVER TOOL SET




1. PART DESCRIPTION

1. BAUTEILBESCHREIBUNG



2. USAGE

2. VERWENDUNG



3. CHARGING INSTRUCTIONS

3. LADEHINWEISE

The screwdriver has a 350 mAh battery that can be charged via the USB-C port at the end of the screwdriver (5 V - 1 A). The charging indicator lights up white during the charging process. As soon as the battery is fully charged, the charging indicator lights up green.

Der Schraubendreher verfügt über eine 330 mAh Batterie, die über den USB-C Port am Ende des Schraubendrehers aufgeladen werden kann (5 V - 1 A). Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige weiß. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Ladeanzeige grün.

4. PRODUCT SPECIFICATIONS

4. PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Torque Drehmoment	Electric: 0,25 - 0,35 Nm, Manual: 3 Nm Elektrisch: 0.25 - 0,35 Nm, Manuell: 3 Nm
Speed Geschwindigkeit	200 RPM 200 U/min
Battery Akku	330 mA/h Li-Ion
Charging interface Ladeschnittstelle	USB-C 5 V, 1 A
Automatic shutdown Automatische Abschaltung	After 2 minutes Nach 2 Minuten

5. INCLUDED BITS

5. ENTHALTENE BITS

SHORT BITS (APPROX. 28 MM): KURZE BITS (CA. 28 MM):

- SL1.0, SL1.5, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

T2, T3, T4

T5H, T6H, T7H, T9H

H0.7, H0.9, H1.3, H3.0, H3.5, H4.0

Y0.6, Y1, Y2.0, Y2.5

PH00, PH000, PH2

P2, P5, P6

SQ0, SQ1

2.0, 2.3
- W1.5

U3.0

SIM

LONG BITS (APPROX. 45 MM): LANGE BITS (CA. 45 MM):

- T8H, T10H, T15H, T20H

H1.5, H2.0, H2.5

U2.6
- PH0, PH1

SL2.0

3.0

6. SAFETY INSTRUCTIONS

6. SICHERHEITSHINWEISE

- Read and understand all instructions before using the appliance. Improper use may result in damage or injury.
- This electric screwdriver is intended for screwing and unscrewing screws. Do not use it for other applications.
- Protect the device from water and other liquids to avoid short circuits and electric shocks.
- Do not leave the screwdriver unattended during use to avoid accidents.
- Only use the supplied charging cable and charge the battery via the USB-C interface with 5 V and 1 A. Do not charge the battery in damp or wet environments.
- Only use the supplied or compatible bits made of S2 tool steel to ensure performance and safety. The bits are held magnetically.

- The maximum rotation speed is 200 rpm. Do not apply excessive pressure to avoid affecting the speed.
- Store the screwdriver and accessories in the storage box provided to prevent damage and loss.
- Wipe the aluminum housing and the plastic parts regularly with a dry cloth. Do not use aggressive cleaning agents.
- Only use the accessories and spare parts included in the scope of delivery to ensure the safety and functionality of the appliance.
- Use the switchable lighting in poor lighting conditions to enable precise work.
- Use the tweezers and opening tools carefully to avoid injury.
- Keep the screwdriver and accessories out of the reach of children to prevent accidents.

- Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
- Dieser elektrische Schraubendreher ist für das Eindrehen und Lösen von Schrauben vorgesehen. Verwenden Sie ihn nicht für andere Anwendungen.
- Schützen Sie das Gerät vor Wasser und anderen Flüssigkeiten, um Kurzschlüsse und elektrische Schläge zu vermeiden.
- Lassen Sie den Schraubendreher während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel und laden Sie den Akku über die USB-C-Schnittstelle mit 5 V und 1 A auf. Laden Sie den Akku nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder kompatiblen Bits aus S2-Werkzeugstahl, um die Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Die Bits werden magnetisch gehalten.
- Die maximale Drehgeschwindigkeit beträgt 200 U/min. Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus, um die Geschwindigkeit nicht zu beeinträchtigen.
- Bewahren Sie den Schraubendreher und das Zubehör in der mitgelieferten Aufbewahrungsbox auf, um Beschädigungen und Verlust zu vermeiden.
- Wischen Sie das Gehäuse aus Aluminium und die Kunststoffteile regelmäßig mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Zubehör und Ersatzteile, um die Sicherheit und Funktionalität des Geräts zu gewährleisten.
- Nutzen Sie die zuschaltbare Beleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen, um genaues Arbeiten zu ermöglichen.
- Verwenden Sie die Pinzette und die Öffnungswerkzeuge vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie den Schraubendreher und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu verhindern.

7. OTHER INFORMATION

7. SONSTIGE INFORMATIONEN

OUR INFORMATION AND TAKE-BACK OBLIGATIONS ACCORDING TO THE GERMAN ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT ACT (ELEKTROG)

SYMBOL ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT: 
This crossed-out garbage can means that electrical and electronic appliances do not belong in household waste. You must hand in the old appliances at a collection point. Before handing them in, you must separate used batteries and accumulators that are not enclosed by the old appliance.

RETURN OPTIONS:
As an end user, you can return your old appliance (which essentially fulfills the same function as the new appliance purchased from us) for disposal free of charge when purchasing a new appliance. Small appliances with no external dimensions greater than 25 cm can be disposed of in normal household quantities regardless of whether you have purchased a new appliance.

RETURN OPTION AT OUR COMPANY LOCATION DURING OPENING HOURS:

SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

POSSIBILITY TO RETURN NEAR YOU:
We will send you a parcel stamp with which you can return the device to us free of charge. To do so, please contact us by e-mail at service@joy-it.net or by telephone.

PACKAGING INFORMATION:
Please pack your old appliance securely for transportation. If you do not have suitable packaging material or do not wish to use your own, please contact us and we will send you suitable packaging.

UNSERE INFORMATIONS- UND RÜCKNAHMEPFLICHTEN NACH DEM ELEKTROGESETZ (ELEKTROG)

SYMBOL AUF ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN: 
Diese durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht in den Hausmüll gehören. Sie müssen die Altgeräte an einer Erfassungsstelle abgeben. Vor der Abgabe haben Sie Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, von diesem zu trennen.

RÜCKGABEMÖGLICHKEITEN:
Als Endnutzer können Sie beim Kauf eines neuen Gerätes, Ihr Altgerät (das im Wesentlichen die gleiche Funktion wie das bei uns erworbene neue erfüllt) kostenlos zur Entsorgung abgeben. Kleingeräte bei denen keine äußere Abmessungen größer als 25 cm sind können unabhängig vom Kauf eines Neugerätes in haushaltsüblichen Mengen abgeben werden.

MÖGLICHKEIT RÜCKGABE AN UNSEREM FIRMENSTANDORT WÄHREND DER ÖFFNUNGSZEITEN:
SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

MÖGLICHKEIT RÜCKGABE IN IHRER NÄHE:
Wir senden Ihnen eine Paketmarke zu mit der Sie das Gerät kostenlos an uns zurücksenden können. Hierzu wenden Sie sich bitte per E-Mail an service@joy-it.net oder per Telefon an uns.

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG:
Verpacken Sie Ihr Altgerät bitte transportsicher, sollten Sie kein geeignetes Verpackungsmaterial haben oder kein eigenes nutzen möchten kontaktieren Sie uns, wir lassen Ihnen dann eine geeignete Verpackung zukommen.

8. SUPPORT

We are also there for you after your purchase. If any questions remain unanswered or problems arise, we are also available by e-mail, telephone and ticket support system.

E-mail: service@joy-it.net
Ticket system: <http://support.joy-it.net>
Phone: +49 (0)2845 9360 - 50 (Mon - Thu: 9 am - 5 pm, Fri: 9 am - 12:00 pm)

For further information please visit our website: www.joy-it.net

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Sollten noch Fragen offen bleiben oder Probleme auftauchen stehen wir Ihnen auch per E-Mail, Telefon und Ticket-Supportsystem zur Seite.

E-Mail: service@joy-it.net
Ticket-System: <http://support.joy-it.net>
Telefon: +49 (0)2845 9360 - 50 (Mo - Do: 9 - 17 Uhr, Fr: 9 - 12:00 Uhr)

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.joy-it.net