Data Sheet

Wherever life takes you, connect from there.



Keep life moving mit dem Sonim Spot™ H100

Die Möglichkeit, unterwegs eine Verbindung herzustellen, war früher ein Luxus. Heute ist sie praktisch eine Notwendigkeit. Und nichts macht die Verbindung einfacher als der neue mobile Hotspot Sonim Spot H100 4G. Einfach einschalten und schon können Sie arbeiten. Oder streamen. Oder einkaufen. Oder was auch immer Ihr Tag so bereithält. Surfen sie mit beeindruckenden Download- und Upload-Geschwindigkeiten, einem leistungsstarken Akku und einem Farbdisplay.

Warum Sonim?

Brillante Ideen führen immer zu Verbindungen. Daran glauben wir bei Sonim seit dem ersten Tag. Und das hat uns zu einem weltweit führenden Anbieter zuverlässiger, robuster und benutzerfreundlicher mobiler Lösungen für Unternehmen und darüber hinaus gemacht. Von ultrarobusten Geräten bis hin zu ultrareaktionsschneller Software und Anwendungsverwaltung – die Produkte und Dienstleistungen von Sonim verbinden Sie mit dem, was am wichtigsten ist.

Features

Geringe Kosten , kein Wartungsaufwand und high performance.

LTE Cat-13 zertifiziert

Langlebige Batterie

Farb Display

Gesicherte **4G Verbindungen**

Powered by **Qualcomm chipset**

32 Geräte simultan benutzen

Benefits

schnelle download und upload Geschwindigkeiten

4G connectivity zu allen verbundenen Geräten

Nutz dein Smartphone für calls und surfen

Vermeide den Zugang zu unsicheren öffentlichen Netzwerken

Arbeite überall und jederzeit mit einer zuverlässigen Verbindung

Klein und kompakt, ideal für die Benutzung von unterwegs

© 2024 BY SONIM TECHNOLOGIES, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

Data Sheet

Sonim H100 technische spezifikationen

made with Qualcomm Technologies







Connectivity

Cellular Technology	4G LTE, 3G UMTS
LTE Category	Cat 13
LTE Bands	B1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41/42
3G UMTS Bands	I, II, V, VIII
Wi-Fi Technology	802.11 a/b/g/n/ac
Wi-Fi Frequency Bands	2.4GHz, 5GHz
Wi-Fi Connections	bis zu 32 connected devices

Regulatory, Ports & Other Items

Regulatory Approvals	CE
Industry Approvals	GCF
Ports	USB Type-C
Location Services	No
Dimensions	112mm x 65mm x 20.5mm
Weight	135g
Device Management	SonimWare Included

OS & Chipset

OS & Version	Linux 5.4
Modem Chipset	Qualcomm SDX12-1
Wi-Fi Chipset	Qualcomm QCA6174A-1

Memory, Battery, SIM & Display

RAM (Processor Memory)	1GB
ROM (Storage)	1GB
Battery Size	3400mAh
Battery Removable	Yes
Usage without Battery Installed	No
Charging	USB-C
SIM Type	Single 4FF SIM, Removable
Display Technology	TFT LCD, no touch
Display Size	1.44" Color
Screen Resolution	128x128

sonim

© 2024 BY SONIM TECHNOLOGIES, INC. ALL RIGHTS RESERVED.