SAUTER **TE 1250-0.1FN**

Diseño ergonómico y sonda de medición externa para gran comodidad en el uso



Categoría	
Marca	Sauter
Categoría de producto	Instrumento medidor de grosor de capa
Grupo de producto	Medidor del espespores de capa digital
Familia de productos	TE

Sistema de medición	
Objeto de ensayo capa	Capas no magnéticas sobre hierro, acero, Tipo F Recubrimientos sobre metales no magnéticos, tipo N
Offset accur (% de [Max])	1%
Rango de medición de capa [d] (µm)	100 µm; 1250 µm
Lectura espespor de capa [d] (µm)	0,1 µm; 1 µm
Espesor mínimo material base	300 µm
Muestra mínima, plana (radio)	6 mm
Muestra mínima, convexo (radio)	1,5 mm
Muestra mínima, cóncava (radio)	50 mm
Unidades de medición	µm inch (mil)
Tolerancia (% de [Max])	3%
Posición de colocación del sensor	externo
Medidores del espesor de capa tipo de sensor	FE NFE

Pantalla	
Tipo de pantalla	LCD
Pantalla altura de dígitos	10 mm

Diseño	
Dimensiones (A×P×A)	131×65×28 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	131×65×28 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	131×65×28 mm
Material de carcasa	plástico
Longitud del cable	1 m

Funciones	
Posibilidad de aumentar la precisión de las mediciones	✓

Alimentación	
Alimentación suministrada	Batería
Tipo de bateria / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	4×1.5 V AAA
Pila tiempo de carga	50 h
Batería capacidad	1.100 mAh
Batería tensión	1,5 V
Número de células de la batería	4
Batería – Peso individual	90,4 g
Batería – Peso total en el artículo	361,6 g
Batería – Estructura/forma	Células individuales
Capacidad de la batería (Wh)	1,6 Wh
Batería/acumulador conectado	no conectado, adjunto

Condiciones medioambientales	
Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	50 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	0 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	50 °C

Homologación	
Marca CE	✓

Servicios	
Número de artículo para calibración de fábrica	961-112

Embalaje y envío	
Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	260×215×73 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,75 kg

SAUTER **TE 1250-0.1FN**

Diseño ergonómico y sonda de medición externa para gran comodidad en el uso

Peso de envío	0,8 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761140134
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

