


Equipo detector de corriente

para analizador de tensión trifásica PQ3350 de Extech

- Modelo PQ3110 detectores de 100A
- Modelo PQ3120 detectores de 1000A
- Modelo PQ3210 detectores Flex 1200A
- Modelo PQ3220 detectores Flex 3000A



Introducción

Agradecemos su compra del equipo detector de corriente (juego de tres) para usar con el analizador de tensión y armónicas Modelo PQ3350 de Extech. Estos detectores caben alrededor de conductores, atados de cables y barras de conexión. El analizador de tensión suministra análisis completo de potencia y registrador para sistemas eléctricos trifásicos. El uso cuidadoso de este dispositivo le proveerá muchos años de servicio confiable.

Seguridad y operación

Los temas de seguridad e instrucciones de operación se encuentran en el Manual de instrucciones PQ3350

Especificaciones

Modelo	PQ3110	PQ3120	PQ3210	PQ3220
Tipo de pinza	Pinza de 1.2"	Pinza de 2.2"	Pinza flexible de 18"	pinza flexible de 24"
Selección de escala:	1A, 10A, 100A	10A, 100A, 1000A	120A, 1200A	300A, 3000A

La especificación completa se encuentra en el Manual de instrucciones PQ3350

Garantía

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION (UNA EMPRESA FLIR) garantiza este instrumento para estar libre de defectos en partes o mano de obra durante un año a partir de la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada a seis meses para los cables y sensores). Si fuera necesario regresar el instrumento para servicio durante o después del periodo de garantía, llame al Departamento de Servicio a Clientes al teléfono (781) 890-7440 ext. 210 para autorización, o visite nuestra página en Internet www.extech.com para Información del contacto. Se debe otorgar un número de Autorización de Retorno (RA) antes de regresar cualquier producto a Extech. El remitente es responsable de los gastos de embarque, flete, seguro y empaque apropiado para prevenir daños en tránsito. Esta garantía no se aplica a defectos resultantes de las acciones del usuario como el mal uso, alambrado equivocado, operación fuera de las especificaciones, mantenimiento o reparación inadecuada o modificación no autorizada. Extech específicamente rechaza cualesquier garantías implícitas o factibilidad de comercialización o aptitud para cualquier propósito determinado y no será responsable por cualesquier daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. La responsabilidad total de Extech está limitada a la reparación o reemplazo del producto. La garantía precedente es inclusiva y no hay otra garantía ya sea escrita u oral, expresa o implícita.

Soporte de producto

Soporte Técnico support@extech.com -- Calibración y reparaciones: repair@extech.com

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin aviso

Para la última versión de Guías de usuario, actualizaciones de software y otra información:
www.extech.com (781) 890-7440

Extech Instruments Corporation, 285 Bear Hill Road, Waltham, MA 02451
Certificado ISO9001

Copyright © 2010 Extech Instruments Corporation (una empresa FLIR)

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio.