

HDC - cajas HDC 24B XXL MOUNT FRAME

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Las nuevas bases y capotas RockStar® son resistentes al agua de mar y cuentan con una elevada protección contra impactos, concretamente IP68 e IP69K. Han sido concebidas para trabajar en condiciones ambientales extremas y satisfacen los requisitos de la norma DIN EN 61373 cat. 2 (bogies). Por ello, la gama de bases y capotas resulta ideal para una utilización sin fallos ni mantenimiento de los conectores industriales en los sectores del transporte, del control de tráfico y de la energía, así como en aplicaciones que imponen requisitos muy estrictos. En su diseño se ha tenido muy presente dotar a este producto de una extrema resistencia a interferencias electromagnéticas.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC 24B XXL MOUNT FRAME
Código	1003470000
Versión	HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP68, IP69K, , Conexión brida-tornillo, Estándar
GTIN (EAN)	4032248699810
U.E.	1 Pieza

HDC - cajas HDC 24B XXL MOUNT FRAME

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	58 mm	Anchura (pulgadas)	2,283 inch
Altura	12 mm	Altura (pulgadas)	0,472 inch
Profundidad	156 mm	Profundidad (pulgadas)	6,142 inch
Medida de fijación, anchura	130 mm	Medida de fijación, altura	32 mm
Peso neto	88 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-50 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

Datos generales

Carcasas EMC	Sí	Material capotas	Fundición inyectada de aluminio
Tipo de protección	IP68, IP69K		

Dimensiones

Altura capota B	12 mm	Distancia entre agujeros longitud A2	130 mm
Longitud, caja	156 mm		

Versión

Diseño	Estándar	Grupo	8
Indicado para ModuPlug®	Sí	Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte inferior
Tipo	Base abierta (paso)	Versión, sistema de cierre	Conexión brida-tornillo

Design

Familia del producto	HDC - cajas	Tipo de producto	Cajas
Tipo	Base abierta (paso)		

General data

Grupo	8	Tipo de protección	IP68, IP69K
-------	---	--------------------	-------------

Material

Color	gris plata
-------	------------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-04	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

HDC - cajas HDC 24B XXL MOUNT FRAME

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	FL FIELDWIRING EN

HDC - cajas

HDC 24B XXL MOUNT FRAME

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos