

## HDC - Conector HDC 24B HP550 MPL3 TYP1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Las carcasas RockStar® HighPower se fabrican en fundición inyectada de aluminio de alta resistencia, ofreciendo, gracias a su constante mejora, una perfecta protección contra las condiciones ambientales más severas. La carcasa de varias piezas permite al usuario hacer un seguimiento integral de los procesos de trabajo hasta el último paso del ciclo.

### Datos generales para pedido

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Tipo       | HDC 24B HP550 MPL3 TYP1                      |
| Código     | <a href="#">1103720000</a>                   |
| Versión    | HDC - Conector, Número de polos: 3, Grupo: 8 |
| GTIN (EAN) | 4032248878031                                |
| U.E.       | 1 Pieza                                      |

## HDC - Conector HDC 24B HP550 MPL3 TYP1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|                             |         |                            |            |
|-----------------------------|---------|----------------------------|------------|
| Longitud                    | 140 mm  | Longitud (pulgadas)        | 5,512 inch |
| Anchura                     | 42 mm   | Anchura (pulgadas)         | 1,654 inch |
| Altura                      | 46 mm   | Altura (pulgadas)          | 1,811 inch |
| Medida de fijación, anchura | 32 mm   | Medida de fijación, altura | 130 mm     |
| Peso neto                   | 69,44 g |                            |            |

### Temperaturas

|                               |        |                               |        |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Temperatura de servicio, max. | 120 °C | Temperatura de servicio, min. | -50 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

### Datos generales

|       |            |          |                  |
|-------|------------|----------|------------------|
| Color | gris plata | Material | Acero inoxidable |
| Serie | HighPower  |          |                  |

### Design

|                      |                |                  |                  |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|
| Familia del producto | HDC - Conector | Tipo de producto | Marco de montaje |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|

### General data

|                 |   |       |   |
|-----------------|---|-------|---|
| Número de polos | 3 | Grupo | 8 |
|-----------------|---|-------|---|

### Material

|       |            |          |                  |
|-------|------------|----------|------------------|
| Color | gris plata | Material | Acero inoxidable |
|-------|------------|----------|------------------|

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002635    | ETIM 5.0   | EC002635    |
| ETIM 6.0   | EC002943    | eClass 6.2 | 27-26-07-02 |
| eClass 7.1 | 27-44-02-02 | eClass 8.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-92 | eClass 9.1 | 27-44-01-92 |

### Homologaciones en línea

Homologaciones



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN</a>                                                   |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Folleto/catálogo    | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

### HDC - Conector HDC 24B HP550 MPL3 TYP1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

