

Accesorios HDC HP 250 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Las carcasas RockStar® HighPower se fabrican en fundición inyectada de aluminio de alta resistencia, ofreciendo, gracias a su constante mejora, una perfecta protección contra las condiciones ambientales más severas. La carcasa de varias piezas permite al usuario hacer un seguimiento integral de los procesos de trabajo hasta el último paso del ciclo.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC HP 250 SHOCKPROTEC
Código	1120130000
Versión	Accesorios, Conexión brida-tornillo, Grupo: 250
GTIN (EAN)	4032248901487
U.E.	1 Pieza

Accesorios HDC HP 250 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	37 mm	Longitud (pulgadas)	1,457 inch
Peso neto	2 g	Diámetro	12,3 mm

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	120 °C	Temperatura de servicio, min.	-50 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Datos generales

Color	negro	Material	PA 66 GF 30, Acero inoxidable
Serie	HighPower	Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo

Design

Familia del producto	Accesorios	Tipo de producto	Protección contra contacto
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo		

General data

Grupo	250
-------	-----

Material

Materiales aislantes	Poliamida con fibra de vidrio	Color	negro
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Material	PA 66 GF 30, Acero inoxidable

Clasificaciones

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC002943	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-02-05	eClass 8.1	27-44-02-05
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-01-92

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN