

### **ADAP (adaptador, extensiones y reducciones) ADAP EX M32-1NPT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La cartera de prensaestopas se completa con múltiples accesorios.

Los adaptadores sirven de pieza de unión entre el orificio y el prensaestopas con distintos tamaños y tipos de rosca.

#### **Datos generales para pedido**

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | ADAP EX M32-1NPT                                                                              |
| Código     | <a href="#">1738750000</a>                                                                    |
| Versión    | ADAP (adaptador, extensiones y reducciones), Adaptador, M 32 , 1" NPT, IP54, laton, niquelado |
| GTIN (EAN) | 4008190958831                                                                                 |
| U.E.       | 1 Pieza                                                                                       |

**ADAP (adaptador, extensiones y reducciones)**  
**ADAP EX M32-1NPT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 124 g |
|-----------|-------|

**Conformidad medioambiental del producto**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Datos generales**

|                                               |                  |                                               |                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C |                  | Gama de temperaturas de servicio, min. -40 °C |                                                                                   |
| Material                                      |                  | Nota: Tipo de protección                      | Sigue las instrucciones de funcionamiento para conseguir una mayor protección IP. |
|                                               | laton, niquelado |                                               |                                                                                   |
| Paso de rosca                                 | 1,5              | Prensaestopas                                 | NPT                                                                               |
| Tipo de protección                            | IP54             | Tipo de protección con GWDR                   | IP54                                                                              |
| Tuerca (externa)                              | M 32             | Tuercas (internas)                            | 1" NPT                                                                            |

**Números de certificación de prensaestopas**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Identificación | II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD |
|----------------|-----------------------------------|

**Clasificaciones**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-92-01 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-11 | eClass 7.1 | 27-14-91-11 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-11 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-90 |            |             |

**Homologaciones en línea**

Homologaciones



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Descargas**

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |
| Folleto/catálogo    | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |