

19,1 Zoll Industrie Display



- 19,1" brillante TFT-LCD Grafik-Anzeige, 1440 x 900 Pixel
- Robustes Aluminiumgehäuse, geringe Einbautiefe
- Hohe Schutzart IP65, rahmenbündiges Design
- HDMI-, DVI- und VGA-Schnittstelle

<https://www.wachendorff-electronics.de/DPL002-191C002P>

Beschreibung

Die Industrie Displays der Größen von 10,1" bis 23,8" sind wahlweise mit projiziert kapazitiven oder ohne Touch ausgestattet. Die Gehäuse sind frontseitig in IP65 ausgeführt und verfügen, durch das speziell konstruierte Aluminiumgehäuse, über eine sehr kompakte und robuste Bauform. Durch die geringe Einbautiefe sind die Displays nahezu überall einsetzbar.

Produkt-Details

Spannungsversorgung:	12 VDC bis 36 VDC
Leistungsaufnahme:	Typische Stromaufnahme: 18 W Maximale Stromaufnahme: 48 W
Display:	19,1" TFT-LCD
Auflösung:	1440 x 900 Pixel
Seitenverhältnis:	16:10
Helligkeit:	250 cd/m²
Farben:	16,7 Millionen
Ablesewinkel:	80/80/80/80 (L/R/U/D)
Touchscreen:	kapazitiver Touch
Glashärte:	6H
Schnittstellen:	USB: RJ45-USB für Touch Display: 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA Audioausgang: 3,5 mm Klinke
Gehäuse:	Robustes Aluminiumgehäuse
Montage:	VESA 100 x 100 und/oder 75 x 75 Schalttafelmontage
Schutzart:	Frontseitig IP65
Gewicht:	ca. 5,0 kg
Abmessungen (BxHxT):	488 mm x 332 mm x 63 mm
Umgebungsbedingungen:	Betrieb: -10 °C bis +65 °C Lagerung: -20 °C bis +70 °C 10 % bis 80 % rFn bei 40 °C, nicht kondensierend
Zertifizierungen:	CE FCC Class A CCC
Lieferumfang:	1x Gerät 1x Befestigungsmaterial 1x RJ-45 zu USB Kabel 1x VGA Kabel
Zolltarifnummer:	85285210
Hersteller:	Wachendorff Prozesstechnik

Bestell-Nr. Produkt(e)


DPL002-191C002P	19,1 Zoll Industrie Display Aluminiumgehäuse, kapazitiver Touch
-----------------	--

Bestell-Nr. Zubehör

PPC-PWRCRD_01	Netzkabel / Anschlusskabel E+F CEE 7/7 auf C13 1,5 m
DPL-PWRADAP_24VDC1.5A	Externes Netzteil für Display, 230 VAC auf 24 VDC mit Hohlstecker und C14 Stecker
PPC-TOUCH-RJ-USB	Touch Kabel RJ-45 auf USB-Typ-A 1,5 m (Ersatzartikel)
PPC-WALL-VESA-01	VESA Wandhalterung Metall, 75 x 75, 100 x 100, schwarz, inklusive Schrauben-Zubehörpaket
JWS-ZJ01	Industrieller Monitor-/Display-Stand, VESA 100x100, Schwarz
JWS-ZJ02	Industrieller Monitor-/Display-Stand, VESA 100x100, Silber

Zeichnungen

Abmessungen (mm) und STL-Datei/Viewer:





Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

