

HDC - Kits HDC-KIT-HA 03.300 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los kits HDC son juegos de piezas estándar para fabricar un conector completo.

Por lo general, los juegos HDC se componen de conector macho, conector hembra, capota, base abierta y prensaestopas.

Weidmüller pone a su disposición un surtido de las combinaciones más usuales de conectores con roscas métricas o PG.

El nivel de conexión de conductores está realizado con elementos roscados. Todos los elementos de conexión brida-tornillo están equipados con un muelle protector de alambre.

Conexión brida-tornillo

Datos generales para pedido

Tipo	HDC-KIT-HA 03.300 M
Código	1802470000
Versión	RockStar® HDC - Kits-Conectores industriales, Kit, HA, Grupo: 1, Polos: 3, Conexión brida-tornillo, 400 V, 16 A, M 20
GTIN (EAN)	4032248256945
U.E.	1 Pieza

HDC - Kits
HDC-KIT-HA 03.300 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto 157 g

TemperaturasTemperatura límite -40 undefined ... 100
undefined**Conformidad medioambiental del producto**REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP
84-69-5**Datos generales**

Corriente nominal (DIN EN 61984)	16 A	Grupo	1
Material	Fundición inyectada de aluminio	Número de polos	3
Prensaestopas	M 20	Serie	HA
Tensión nominal (DIN EN 61984)	400 V	Tipo de conexión PE	Conexión brida-tornillo

Versión

Grupo	1	Material	Fundición inyectada de aluminio
Par de apriete máx. contacto principal	0,55 Nm	Par de apriete mín. contacto principal	0,5 Nm
Sección de conexión del conductor, max.	2,5 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	0,5 mm ²
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo

Connection data

Sección de conexión del conductor, min.	0,5 mm ²	Sección de conexión del conductor, max.	2,5 mm ²
---	---------------------	---	---------------------

Design

Familia del producto	HDC - Kits	Tipo de producto	Kit
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo		

General data

Número de polos	3	Dimensiones de las entradas de cable	M 20
Grupo	1		

Material

Color	gris	Material	Fundición inyectada de aluminio
-------	------	----------	---------------------------------

HDC - Kits HDC-KIT-HA 03.300 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-07-03	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-01-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN