

## THM THM MT30X 16/7 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

Las etiquetas **THM** ofrecen una calidad de impresión excepcional gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

- Las etiquetas de poliéster de alta calidad están disponibles en distintos colores, aunque también hay etiquetas de papel económicas.
- Colocación automática de las etiquetas en la impresora para que la impresión siempre sea correctamente centrada en cada etiqueta

### Datos generales para pedido

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo                 | THM MT30X 16/7 GE                                       |
| Código               | <a href="#">1852520000</a>                              |
| Versión              | THM, Señalizadores de dispositivos, 7 x 16 mm, amarillo |
| GTIN (EAN)           | 4032248385492                                           |
| U.E.                 | 1 Pieza                                                 |
| Impresora compatible | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a>   |

## THM THM MT30X 16/7 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |         |                        |            |
|-------------|---------|------------------------|------------|
| Anchura     | 16 mm   | Anchura (pulgadas)     | 0,63 inch  |
| Altura      | 7 mm    | Altura (pulgadas)      | 0,276 inch |
| Profundidad | 0,08 mm | Profundidad (pulgadas) | 0,003 inch |
| Peso neto   | 306 g   |                        |            |

### Datos generales

|                                  |           |                                  |                                  |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| Adhesivos                        | Acrilato  | Anchura                          | 16 mm                            |
| Color                            | amarillo  | Gama de temperaturas de servicio | -40... 150 °C                    |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0       | Halógenos                        | No                               |
| Material                         | Poliéster | Procedimiento de impresión       | Termotransferencia               |
| Unidades por rollo               | 12.500    | Versión                          | autoadhesivo, libre de halógenos |

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

### Homologaciones en línea

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

### **THM THM MT30X 16/7 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

