

SAI pasivo SAI-4-M 5P M12 ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los distribuidores M12 se ofrecen en todas las versiones posibles. Los espacios de conexión M12 4,6 o 8 son de 4 o 5 polos. La salida colectora está diseñada, de forma opcional, como variante con cable fijo, o como variante con capota para autoconexión o con M23. Además, existen otras versiones especiales. Así hay distribuidores 1 a 1 para la libre elección de conexiones o también distribuidores que están permitidos para la zona Ex 1.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-4-M 5P M12 ZF
Código	1854000000
Versión	SAI pasivo, Distribuidor pasivo para sensores y actuadores, M12, Versión de capota, Sí
GTIN (EAN)	4032248389865
U.E.	1 Pieza

SAI pasivo
SAI-4-M 5P M12 ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto	205 g
-----------	-------

Temperaturas

Temperatura de servicio	-
-------------------------	---

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos de conexión

Pérdida del distribuidor	Versión de capota
--------------------------	-------------------

Datos del material

Material de contacto	CuZn	Superficie de contacto	bañado en oro
----------------------	------	------------------------	---------------

Datos eléctricos

Intensidad de corriente máxima admisible por ranura	4 A	Resistencia de aislamiento	10 ⁹ Ω
---	-----	----------------------------	-------------------

Datos técnicos de cable

Número de polos	5
-----------------	---

Datos técnicos generales

Tipo de protección	IP68	Número de polos	5
Número de contactos hembra	4	Rosca de conexión	M12
LED	Sí		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002585
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-01-08
eClass 9.1	27-44-01-08		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

SAI pasivo **SAI-4-M 5P M12 ZF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas


Datos de ingeniería	WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAI pasivo SAI-4-M 5P M12 ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Esquema de conexiones

