Hoja técnica

SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Para la conexión lateral de aparatos, dentro del campo del cableado de sensores y actuadores, son necesarios diferentes conectores de montaje. Están disponibles en las variantes M12, M8 y naturalmente también en M5.

Datos generales para pedido

Tipo	SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8
Código	1861290000
Versión	Conector de instalación, M8 snap, Macho, recto, M 8, Número de polos: 4
GTIN (EAN)	4032248419364
U.E.	1 Pieza

Hoja técnica

SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	14 g

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio, max.	90 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C
Temperatura de servicio, max.	90 °C	Temperatura de servicio, min.	-30 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normas

Núm. de certificación (cURus)	E307231

Datos generales

Intensidad nominal	4 A	Longitud de cable/conductor	0,5 m
Material	PVC	Material capotas	Latón, niquelado
Número de polos	4	Prensaestopas	M 8
Rango de temperatura caja	-30...+90 °C	Rosca de conexión	M8 snap
Sección del conductor	0,25 mm²	Superficie de contacto	bañado en oro
Tensión nominal	30 V	Tensión nominal	60 V (3 polos) / 30 V (4 polos)
Tipo de conexión	Macho	Tipo de protección	IP67, atornillado
diámetro externo del conductor	-		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC002061	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Homologaciones en línea

Homologaciones	c UL us
ROHS	Conformidad

Descargas


Datos de ingeniería	WSCAD
Folleto/catálogo	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Esquema de conexiones



Esquema de polos

