



ORBIS® ESSENTIAL



	EAN	W	lm light source	lm output	K	IP	°C	V~	mA	Hz	DF	PF	°	
ORBIS ESS 230MM 12W 830 BK	4099854621307	12	1400	1000	3000	20	-20... +40	220- 240	110	50/60	>0.9	>0.5	115	15000
ORBIS ESS 230MM 12W 830 WT	4099854621369	12	1400	1000	3000	20	-20... +40	220- 240	110	50/60	>0.9	>0.5	115	15000
ORBIS ESS 300MM 18W 830 BK	4099854621321	18	2000	1600	3000	20	-20... +40	220- 240	165	50/60	>0.9	>0.5	115	15000
ORBIS ESS 300MM 18W 830 WT	4099854621383 4058075855427	18	2000	1600	3000	20	-20... +40	220- 240	165	50/60	>0.9	>0.5	115	15000
ORBIS ESS 400MM 24W 830 BK	4099854621345	24	2600	2000	3000	20	-20... +40	220- 240	220	50/60	>0.9	>0.5	115	15000
ORBIS ESS 400MM 24W 830 WT	4099854621406	24	2600	2000	3000	20	-20... +40	220- 240	220	50/60	>0.9	>0.5	115	15000

1x




4x  4x 

400 g
4099854621307
4099854621369

650 g
4058075855021
4099854621383
4058075855427


1050 g
4099854621345
4099854621406

mm



	H	Ø
4099854621307 4099854621369	25	230
4099854621321 4099854621383 4058075855427	25	300
4099854621345 4099854621406	25	400

Ø118mm




43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm



4099854621307
4099854621369

Ø148mm




56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm



4058075855021
4099854621383
4058075855427
4099854621345
4099854621406


1




ON ON ON ON ON
OFF OFF OFF OFF OFF







ON
OFF


2



↻








					
	EAN	n		 QR code	ENERGY  * X =
ORBIS ESS 230MM 12W 830 BK	4099854621307	1	AC84473		F
ORBIS ESS 230MM 12W 830 WT	4099854621369	1	AC84473		F
ORBIS ESS 300MM 18W 830 BK	4099854621321	1	AC84474		F
ORBIS ESS 300MM 18W 830 WT	4099854621383 4058075855427	1	AC84474		F
ORBIS ESS 400MM 24W 830 BK	4099854621345	1	AC84475		F
ORBIS ESS 400MM 24W 830 WT	4099854621406	1	AC84475		F

* ① Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. ② This product contains a light source of energy efficiency class <X>. ③ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. ④ Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. ⑤ Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. ⑥ Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. ⑦ Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. ⑧ Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. ⑨ Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>. ⑩ Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. ⑪ Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. ⑫ Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. ⑬ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. ⑭ Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класс <X>). ⑮ Ez a termék egy <X> energiatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. ⑯ Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. ⑰ Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. ⑱ Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti <X>. ⑲ Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. ⑳ Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. ㉑ Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. ㉒ Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. ㉓ Si s ražojums satur gaismas avotų, kura energoefektyvumė klasė ir <X>. ㉔ Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. ㉕ Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. ㉖ Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.

** ① Eignung der Wand/Decke prüfen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich beraten. ② Vérifiez l'adéquation du mur/plafond. En cas d'incertitude, demandez conseil à un professionnel. ③ Controllare l'idoneità della parete o del soffitto. In caso di dubbi, consultare un professionista. ④ Compruebe la idoneidad de la pared o techo. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional. ⑤ Verifique a adequação da parede/teto. Se não tiver a certeza, procure aconselhamento profissional. ⑥ Ελέγξτε τον τοίχο/την οροφή ως προς την καταλληλότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή. ⑦ Controleer wand/plafond op geschiktheid. Als u niet zeker bent, vraag dan professioneel advies. ⑧ Kontrollera vägg/tak för lämplighet. Om du är osäker, sök professionell rådgivning. ⑨ Tarkista seinän/katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta. ⑩ Sjekkt om veggen/taket egner seg. Oppsøk professionell rådgivning dersom du er usikker. ⑪ Kontrollér væg/loft for egnethed. Hvis du er usikker, skal du søge professionel rådgivning. ⑫ Zkontrolujte vhodnost stěny/stropu. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu. ⑬ Проверьте стену/потолок на пригодность. Если у вас есть сомнения, обратитесь за профессиональной консультацией. ⑭ Ellenőrizze a fal/mennyezet alkalmasságát. Ha bizonytalan, kérjen szakember tanácsot. ⑮ Sprawdź, czy ściana/sufit nadają się do montażu. W razie wątpliwości zasięgnij porady wykwalifikowanej osoby. ⑯ Skontrolujte vhodnost steny/stropu. Ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc. ⑰ Proverite primernost stene/stropa. Če niste prepričani, poiščite nasvet strokovnjaka. ⑱ Duvarin/tavanin uygun olup olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz uzman bir kişiden destek alın. ⑲ Proverite prikladnosť zida/stropa. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet. ㉑ Verificați dacă perețele/tavanul este adecvat. În caz de incertitudine, solicitați consultanță de specialitate. ㉒ Проверяйте пригодность на стената/тавана. Ако не сте сигурни, потърсете професионален съвет. ㉓ Kontrolli seinale/lakke sobivust. Kahtluse korral küsi professionaalilt nõu. ㉔ Patikrinkite sienos/lubų tinkamumą. Jei kyla abejonių, kreipkitės į specialistą. ㉕ Pārbaudiet sienu/griestu piemērotību. Neskaidrību gadījumā meklējiet profesionālu padomu. ㉖ Proverite pogodnost zida/plafona. Ako niste sigurni, potražite stručni savet. ㉗ Перевірте відповідність стін/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться за професійною консультацією. ㉘ Қабырғаның төбенің жарамдылығын тексеріңіз. Егер сенімді болмасаңыз, кәсіби кеңеске жүгініңіз.



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11240858
09.03.2026

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr