

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- La válvula de seguridad protege contra sobrecargas
- Cabeza cilíndrica en ángulo de 90°
- Cabeza angular orientable 360°
- Mango ergonómico con retorno elástico
- Ausencia de atascos con la pieza de desecho gracias a la división triple
- Punzonadora hidráulica de aluminio de alta resistencia (reducción del peso aprox. del 40%)
- El uso de láminas de acero inoxidable reduce considerablemente la vida útil

Datos generales para pedido

Tipo	IE-KO-HAT
Código	1966810000
Versión	Perforador de chapa
GTIN (EAN)	4032248659630
U.E.	1 Pieza

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	290 mm	Anchura (pulgadas)	11,417 inch
Altura	120 mm	Altura (pulgadas)	4,724 inch
Profundidad	70 mm	Profundidad (pulgadas)	2,756 inch
Peso	1,9 kg	Peso neto	3.262 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Herramientas de corte

Fuerza del punzonado	75 kN	Orificios cuadrados hasta	68 x 68 mm; 2,0 mm F = 370 N/mm ²
Orificios rectangulares hasta	36 x 112 mm; 2,0 mm F = 370 N/mm ²	Orificios redondos con diámetro de 1 a 85 mm	2,0 mm F = 370 N/mm ²
Orificios redondos con diámetro de 2 a 64 mm	3,0 mm F = 370 N/mm ²	Orificios redondos con diámetro de 3 a 64 mm	2,5 mm F = 600 N/mm ²
Presión de servicio máx.	650 bar		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000156
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-14-91-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-90-47
eClass 9.1	21-04-90-47		

Descargas

Folleto/catálogo [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso

