

Ethernet industrial IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Toma de conexión, versión para conector SnapIn Var.6
según IEC 61076-3-106 de plástico

Datos generales para pedido

Tipo	IE-S-IP67
Código	8808370000
Versión	Clavija de conexión, Toma de enchufe, IP67, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 conforme a IEC 61076-3-106
GTIN (EAN)	4032248505951
U.E.	1 Pieza

Ethernet industrial IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 90 g

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Ciclos de enchufado	750	Color	Gris claro
Construcción	Toma de conexión enroscable incl. Módulo RJ45 con tecnología de corte y prensado	Diámetro de la funda, max.	9,5 mm
Diámetro de la funda, min.	6 mm	Material capotas	PA 66, UL 94: V-0
Modo de conexión	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B	Tipo de montaje	Montaje sobre el suelo, para conexiones al descubierto, Montaje en pared
Tipo de protección	IP67		

Datos técnicos del módulo RJ45

Modo de conexión EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B

Normas

Conector norma IEC 61076-3-106 Var. 6 Núm. de certificación (GERMLLOYD) 33451-06

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Ethernet industrial IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Documentación del usuario

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

Folleto/catálogo

[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

Homologación/certificado/documento
de conformidad

[GOST Approval](#)

[Germanischer Lloyd](#)

Ethernet industrial IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

