

VPK (tapón ciego de plástico) VP M40 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Los tapones de cierre sirven para cerrar los orificios de los prensaestopas excedentes, para garantizar la clase de protección IP.

Datos generales para pedido

Tipo	VP M40 K54
Código	1776950000
Versión	VPK (tapón ciego de plástico), Tapón, M 40, 13 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248156399
U.E.	25 Pieza

**VPK (tapón ciego de plástico)
VP M40 K54**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Longitud	7 mm	Longitud (pulgadas)	0,276 inch
Peso neto	10,16 g		

Datos generales

Diámetro de la cabeza	46 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Longitud de rosca	13 mm	Material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Paso de rosca	1,5 mm	Prensaestopas	Métrico
Tipo de protección	IP54	Tipo de protección con GWDR	IP65
Tuerca (externa)	M 40		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN

VPK (tapón ciego de plástico) VP M40 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

