

Ethernet industrial IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Conector SnapIn según IEC 61076-3-106 Var.6 de plástico incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

Tipo	IE-XM-RJ45/IDC-IP67
Código	8808440000
Versión	Adaptador de montaje, Módulo RJ45-IDC, recto, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248506026
U.E.	1 Pieza

Ethernet industrial IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 54,7 g

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	IDC
Descripción del artículo		Construcción	Brida de inserción con marco de montaje y módulo RJ45 con sistema de conexión IDC Tapa imperdible
Modo de conexión	Módulo RJ45-IDC, recto Conductores codificados por colores según EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Color	Gris claro
Material capotas	PA 66, UL 94: V-0	Categoría	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Tipo de montaje	Armario de distribución, Distribution box
Apantallamiento	contacto de apantallamiento 360°	Tipo de protección	IP67
Ciclos de enchufado	750		

Normas

Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5	Núm. de certificación (GERMLLOYD)	33451-06
----------------	---------------------------------------	-----------------------------------	----------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Ethernet industrial IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	GOST Approval Germanischer Lloyd

Ethernet industrial IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

