

Ethernet industrial IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Conector SnapIn según IEC 61076-3-106 Var.6 de
plástico incl. conector USB

Datos generales para pedido

Tipo	IE-XM-USB/USB-IP67
Código	8892670000
Versión	Adaptador de montaje, Módulo USB-USB, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248641123
U.E.	1 Pieza

Ethernet industrial IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 38 g

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	85 °C	Temperatura de servicio, min.	-20 °C
Temperatura de servicio	-20 °C...85 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Conexión 1	USB	Conexión 2	USB
Descripción del artículo	Módulo USB-USB	Color	Gris claro
Material capotas	PA 66, UL 94: V-0	Categoría	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Tipo de montaje	Armario de distribución, Distribution box	Apantallamiento	contacto de apantallamiento 360°
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000211	ETIM 4.0	EC000211
ETIM 5.0	EC000211	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-26-02
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-09-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Ethernet industrial IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

