

Protectores contra rayos y sobretensión, COAX BNC Connector / M-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Protectores de sobretensión para cable coaxial

- Carcasa metálica robusta
- Manejo sencillo gracias a conector intermedio
- Baja pérdida por inserción
- Conectores BNC, N, F y UHF

Datos generales para pedido

Tipo	BNC Connector / M-F
Código	8947820000
Versión	Protectores contra rayos y sobretensión, COAX, Protectores de sobretensión, Conector intermedio, 3.5 GHz
GTIN (EAN)	4032248736911
U.E.	1 Pieza

Protectores contra rayos y sobretensión, COAX BNC Connector / M-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	64 mm	Longitud (pulgadas)	2,52 inch
Anchura	26 mm	Anchura (pulgadas)	1,024 inch
Peso neto	92 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	80 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de servicio	-40 °C...80 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos nominales IEC / EN

Atenuación por inserción	< 0,2 dB	Clase de requisitos según IEC 61643-21 D1, C3, C2, C1
Corriente de choque del rayo I_{imp} (10/350 μ s)	5 kA	Impedancia característica
Nivel de protección U_p (típ.)	< 700 V	Potencia de transmisión, máx.
Pérdida de retorno	> 20 dB	Relación de ondas estacionarias, ROE
Tensión continua máxima, U_c (DC)	90 V \pm 20 %	Tensión nominal (DC)
Tiempo de respuesta	\leq 100 ns	Tipo de tensión
apropiado para	Conector BNC	

Datos generales

Diseño	recto	Tipo de protección	IP65
Versión	Conector intermedio	apropiado para	Conector BNC

Datos de conexión

Tipo de conexión	Macho / hembra
------------------	----------------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000943	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-27
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-02-01
eClass 8.1	27-14-02-01	eClass 9.0	27-13-08-07
eClass 9.1	27-13-08-07		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Protectores contra rayos y sobretensión, COAX
BNC Connector / M-F**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos**Descargas**

Documentación del usuario	Instruction sheet
Folleto/catálogo	CAT 4.4 ELECTR 16/17 EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	CE PAPER Declaration of Conformity

**Protectores contra rayos y sobretensión, COAX
BNC Connector / M-F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos**Símbolo eléctrico**

Circuit diagram

Dibujo acotado