

## ESG SCHS2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



**ESG** es un reconocido señalizador en formato MultiCard para muchos equipos electrónicos conocidos. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen rica en contraste.

Se ofrecen variantes para los equipos de los fabricantes:

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo.

### Ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, que se pueden usar universalmente, según el tipo
- Para aparatos conectados en línea, p. ej., interruptores automáticos, disponemos de ESG para insertar en la guía de etiqueta.
- Impresión personalizada en calidad láser conforme a indicaciones del cliente

**Impresión especial:** Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Atención: estos señalizadores no están previstos para la impresión con el láser Speedmarking.

### Datos generales para pedido

Tipo	SCHS2
Código	<a href="#">0337400000</a>
Versión	ESG, Accesorios x 1000 mm, PVC, Color: negro
GTIN (EAN)	4032248396047
U.E.	1 Pieza
Impresora compatible	<a href="#">1324380000</a>

Fecha de creación 1 de agosto de 2019 22:41:35 CEST

**ESG**  
**SCHS2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	1.000 mm	Anchura (pulgadas)	39,37 inch
Altura	8 mm	Altura (pulgadas)	0,315 inch
Profundidad	3,4 mm	Profundidad (pulgadas)	0,134 inch
Peso neto	10 g		

### Datos generales

Anchura	1.000 mm	Color	negro
Color de material según código de resistencia	0	Gama de temperaturas de servicio	-20...80 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Halógenos	No
Material	PVC		

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

### Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">WSCAD</a> , <a href="#">EPLAN</a>
---------------------	---

**Hoja técnica**

**ESG  
SCHS2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

