

THM THM GEW 18/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Las etiquetas ThermoMark ofrecen una calidad de impresión excepcional gracias a la técnica de termotransferencia.

Los diversos materiales y el sistema de impresión fácil para el usuario THM Pro y M-Print Pro optimizan todas las necesidades de señalización.

- etiquetas de poliéster de alta calidad, disponibles en diferentes colores,
- posición automática de las etiquetas en la impresora para un centrado perfecto de la impresión en cada etiqueta
- La impresora THM Pro asegura una elevada resistencia de la impresión.

Datos generales para pedido

Tipo	THM GEW 18/9 GE
Código	1059850000
Versión	THM, Señalizadores de dispositivos, 9 x 18 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4032248808274
U.E.	1 Pieza
Impresora compatible	2430920000 2448870000

THM THM GEW 18/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	18 mm	Anchura (pulgadas)	0,709 inch
Altura	9 mm	Altura (pulgadas)	0,354 inch
Profundidad	0,3 mm	Profundidad (pulgadas)	0,012 inch
Peso neto	629 g		

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de caucho	Anchura	18 mm
Color	amarillo	Color de material según código de resistencia	4
Gama de temperaturas de servicio	-29...80 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Halógenos	No	Homologación según UL 969	No
Material	Tejido de algodón	Nº por hoja	10.000
Procedimiento de impresión	Termotransferencia	Unidades por rollo	10.000
Versión	autoadhesivo		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

THM THM GEW 18/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos



THM
THM GEW 18/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

