

## Herramienta para prensar HTN 21 M. AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Herramientas para prensar contactos no aislados**  
terminales planos enrollados, terminales planos tubulares,  
terminales planos macho, conectores paralelo y serie
- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
  - Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

### Datos generales para pedido

Tipo	HTN 21 M. AN
Código	<a href="#">9014100000</a>
Versión	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4008190335731
U.E.	1 Pieza

## Herramienta para prensar HTN 21 M. AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7,874 inch
Peso	427 g	Peso neto	423,98 g

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Datos técnicos

Versión	mecánico, sin contactos recambiables
---------	---

### Datos de herramienta para prensar

Perfil de prensado 1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada con engastes
Sección del terminal tubular, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Perfil de prensado 1, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sección del terminal tubular, max.	6 mm <sup>2</sup>	Perfil de prensado 2, min.	1,1 mm <sup>2</sup>
Perfil de prensado 2, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Perfil de prensado 3, min.	2,6 mm <sup>2</sup>
Perfil de prensado 3, max.	6 mm <sup>2</sup>		

### Descripción de contacto

Tipo de contactos	Sin aislamiento	Zona de prensado, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Zona de prensado, max.	6 mm <sup>2</sup>		

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



### Descargas

Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
------------------	--------------------------------------

**Hoja técnica**

**Herramienta para prensar  
HTN 21 M. AN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

