

Accesorios PS_ZQV_SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



Cableado de transformadores de corriente y tensión

Nuestros bloques de bornes seccionables de medición con tecnología de conexión por muelle y por tornillo le permiten crear todos los circuitos de convertidor importantes necesarios para medir la corriente, la tensión y la alimentación de una forma segura y sofisticada.

Datos generales para pedido

Tipo	PS_ZQV_SET
Código	1116710000
Versión	Accesorios, Clavija de prueba
GTIN (EAN)	4032248911455
U.E.	1 Pieza

Accesorios PS_ZQV_SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	94 mm	Altura (pulgadas)	3,701 inch
Peso neto	82 g	Diámetro	4 mm

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Conductor embornable (conexión nominal)

Tipo de conexión	Conexión enchufable
------------------	---------------------

Datos nominales

Tensión nominal	1.000 V	Tensión máx. de soporte de embornado y sistema enchufable	1.000 V
Intensidad nominal	20 A	Corriente en conductor máximo	20 A

Dimensiones

Diámetro	4 mm
----------	------

Otros datos técnicos

Tipo de montaje	insertado
-----------------	-----------

Valores característicos del sistema

Versión	Clavija de prueba
---------	-------------------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002555
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-48	eClass 9.0	27-14-11-48
eClass 9.1	27-14-11-48		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN_WSCAD
Documentación del usuario	Beipackzettel_PS_ZQV.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 1 TERM 16/17 EN