

Herramienta para prensar HTF HYB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- de contactos C1
- de contactos D-Sub del módulo ConCept CM-20

Datos generales para pedido

Tipo	HTF HYB
Código	1119580000
Versión	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 0.08mm², 1mm², FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626
U.E.	1 Pieza

Herramienta para prensar HTF HYB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7,874 inch
Peso	438 g	Peso neto	443,2 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos de herramienta para prensar

Perfil de prensado 1, min.	0,08 mm ²	Tipo de prensado /perfil	FoderBcrimp
Perfil de prensado 1, max.	0,2 mm ²	Perfil de prensado 2, min.	0,2 mm ²
Perfil de prensado 2, max.	0,5 mm ²	Perfil de prensado 3, min.	0,75 mm ²
Perfil de prensado 3, max.	1 mm ²		

Descripción de contacto

Zona de prensado, min.	0,08 mm ²	Zona de prensado, max.	1 mm ²
------------------------	----------------------	------------------------	-------------------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Homologaciones en línea

Homologaciones



Descargas

Folleto/catálogo [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)

Herramienta para prensar HTF HYB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

