

Accesorios CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Juegos para prensar

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Tipo | CRIMP-SET PZ 16 |
| Código | 9025850000 |
| Versión | Surtido Herramienta para prensar, Herramienta para prensar: PZ 16, Herramienta para desaislar: STRIPAX 16, Zona de prensado, min.: 60, Color: Weidmüller |
| GTIN (EAN) | 4008190184520 |
| U.E. | 1 Pieza |
| Embalaje | Caja de plástico |

Accesorios CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Anchura | 338 mm | Anchura (pulgadas) | 13,307 inch |
| Altura | 57 mm | Altura (pulgadas) | 2,244 inch |
| Profundidad | 261 mm | Profundidad (pulgadas) | 10,276 inch |
| Peso | 1.725 g | Peso neto | 1.680,74 g |

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Juegos

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Color | Weidmüller | Embalaje | Caja de plástico |
| Herramienta para desaislar | STRIPAX 16 | Herramienta para prensar | PZ 16 |
| Número de AEH | 400 pcs. | Zona de prensado, max. | 16 mm ² |
| Zona de prensado, min. | 60 mm ² | | |

Clasificaciones

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000163 | ETIM 4.0 | EC000163 |
| ETIM 5.0 | EC000163 | ETIM 6.0 | EC000524 |
| UNSPSC | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-03-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-18 | eClass 7.1 | 21-04-37-06 |
| eClass 8.1 | 21-04-37-06 | eClass 9.0 | 27-40-02-18 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-18 | | |

Homologaciones en línea

Homologaciones



Descargas

Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)