Hoja técnica

Ethernet industrial
IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Acoplamiento, versión FreeCon para conector PushPull Var.4 según IEC 61076-3-106 de metal

Datos generales para pedido

Tipo	IE-CD-V04PRJ-C-MA
Código	1122710000
Versión	Toma de enchufe, FreeCon, RJ45, Conector
GTIN (EAN)	4032248904778
U.E.	1 Pieza

Hoja técnica

Ethernet industrial
IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	243,48 g

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Datos generales

Ciclos de enchufado	750	Material capotas	Perfil de aluminio, Cubierta: fundición de zinc, niquelada
Tipo de protección	IP65		

Datos técnicos acoplamiento RJ45

Carga de intensidad admisible (acoplamiento RJ45)	1 A	Categoría (conector RJ45)	Cat.6_A / Class E_A (ISO/IEC 11801 2010)
Material de base de la caja (acoplamiento RJ45)	Fundición inyectada de zinc, PA 66	Resistencia de contacto (acoplamiento RJ45)	≤ 20 mΩ
Resistencia del aislamiento (acoplamiento RJ45)	> 500 MΩ	Rigidez dieléctrica, contacto - apantallado, max. (acoplamiento RJ45)	≥ 1500 V DC
Rigidez dieléctrica, contacto - contacto, mín. (acoplamiento RJ45)	≥ 1000 V DC		

Normas

Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	N.º de certificado (cULus)	E316369

Propiedades eléctricas

Capacidad de carga a 50 °C	1 A

Clasificaciones

ETIM 4.0	EC001262	ETIM 5.0	EC001262
ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-03-92

Homologaciones en línea

Homologaciones	c UL us LISTED
ROHS	Conformidad

Ethernet industrial
IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	DUXR.E316369