

Herramientas para cortar KT 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

Datos generales para pedido

Tipo	KT 22
Código	1157830000
Versión	Herramientas para cortar ,Alicate accionable con una mano
GTIN (EAN)	4032248945528
U.E.	1 Pieza

Herramientas para cortar KT 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	245 mm	Anchura (pulgadas)	9,646 inch
Altura	71,5 mm	Altura (pulgadas)	2,815 inch
Profundidad	31 mm	Profundidad (pulgadas)	1,22 inch
Peso	460 g	Peso neto	471,68 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos técnicos

Versión mecánico una mano

Herramientas de corte

Cable de aluminio rígido, máx. (mm ²)	50 mm ²	Cable de aluminio semirrígido, máx. (AWG)	2/0 AWG
Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm ²)	70 mm ²	Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	22 mm
Cable de cobre - flexible, máx.	95 mm ²	Cable de cobre - flexible, máx. (AWG)	3/0 AWG
Cable de cobre - rígido, máx.	25 mm ²	Cable de cobre - rígido, máx. (AWG)	3 AWG
Cable de cobre - semirrígido, máx.	50 mm ²	Cable de cobre - semirrígido, máx. (AWG)	1 AWG
Cable de cobre, diámetro máx.	22 mm	Cable de datos, telefónico y de control, Ø máx.	22 mm

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

Homologaciones en línea

Homologaciones



Descargas

Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
Homologación/certificado/documento de conformidad [Manufacturer's Declaration - Cable cutters](#)

**Herramientas para cortar
KT 22**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

 max. 22 mm max. 25 mm² max. 50 mm² max. 95 mm²
