# Hoja técnica

## SAIE-M12B-8S2.0U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Para la conexión lateral de aparatos, dentro del campo del cableado de sensores y actuadores, son necesarios diferentes conectores de montaje. Están disponibles en las variantes M12, M8 y naturalmente también en M5.

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Tipo | SAIE-M12B-8S2.0U HW |
| Código | 1223650000 |
| Versión | Conector de instalación, M12, PG 9, Número de polos: 8 |
| GTIN (EAN) | 4050118007305 |
| U.E. | 1 Pieza |

# Hoja técnica

## SAIE-M12B-8S2.0U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

| | |
|---|---|
| Peso neto | 48 g |

### Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Datos generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Color de revestimiento | negro | Intensidad nominal | 2 A |
| Intensidad nominal | 4 A (5 polos), 2 A (8 polos) | Longitud de cable/conductor | 2 m |
| Material | PUR/PVC | Material capotas | Fundición inyectada de zinc, niquelado |
| Número de polos | 8 | Prensaestopas | PG 9 |
| Rango de temperatura caja | -5 ... +70 °C | Rosca de conexión | M12 |
| Sección del conductor | 0,25 mm² | Superficie de contacto | bañado en oro |
| Tensión nominal | 60 V | Tensión nominal | 125 V (5 polos)/ 60 V (8 polos) |
| Tipo de conexión | Conector hembra | Tipo de protección | IP68 |
| diámetro externo del conductor | - | | |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC002635 | ETIM 6.0 | EC002635 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.0 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-03 | | |

### Homologaciones en línea

| | |
|---|---|
| Homologaciones | EAC |
| ROHS | Conformidad |

### Descargas


| | |
|---|---|
| Folleto/catálogo | CAT 8 SAI 15/16 EN<br>FL FIELDWIRING EN |

# SAIE-M12B-8S2.0U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dibujos

### Esquema de conexiones




### Esquema de polos

