

## Destornillador SDIK PZ1 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

### Datos generales para pedido

Tipo	SDIK PZ1 SL
Código	<a href="#">1274730000</a>
Versión	Herramienta de montaje, Longitud de caña: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118073225
U.E.	1 Pieza

## Destornillador SDIK PZ1 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	191 mm	Anchura (pulgadas)	7,52 inch
Peso neto	62 g	Diámetro	30 mm

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Destornilladores y llaves

Dimens. caña destornillador de estrella	gr. PZ1	Forma	Pozidrive
Longitud de caña	80 mm	Tamaño	1

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000144
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-06
eClass 9.1	21-04-04-06		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



### Descargas

Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Screwdrivers</a>

**Hoja técnica**

**Destornillador  
SDIK PZ1 SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

**Ejemplo de uso**

