

THM THM MT30X 38/19 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Las etiquetas **THM** ofrecen una calidad de impresión excepcional gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

- Las etiquetas de poliéster de alta calidad están disponibles en distintos colores, aunque también hay etiquetas de papel económicas.
- Colocación automática de las etiquetas en la impresora para que la impresión siempre sea correctamente centrada en cada etiqueta

Datos generales para pedido

Tipo	THM MT30X 38/19 SI
Código	1751800001
Versión	THM, Señalizadores de dispositivos, 19 x 38 mm, plata
GTIN (EAN)	4032248001569
U.E.	1 Pieza
Impresora compatible	2430920000 2448870000

THM THM MT30X 38/19 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	38 mm	Anchura (pulgadas)	1,496 inch
Altura	19 mm	Altura (pulgadas)	0,748 inch
Profundidad	0,08 mm	Profundidad (pulgadas)	0,003 inch
Peso neto	270 g		

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de acrilato	Anchura	38 mm
Color	plata	Gama de temperaturas de servicio	-40... 150 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Halógenos	No
Homologación según UL 969	Sí	Material	Poliéster
Procedimiento de impresión	Termotransferencia	Unidades por rollo	2.000
Versión	autoadhesivo, libre de halógenos		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

THM THM MT30X 38/19 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

