THM
THM MT30X 18/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Las etiquetas **THM** ofrecen una calidad de impresión excepcional gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

- Las etiquetas de poliéster de alta calidad están disponibles en distintos colores, aunque también hay etiquetas de papel económicas.
- Colocación automática de las etiquetas en la impresora para que la impresión siempre sea correctamente centrada en cada etiqueta

Datos generales para pedido

Tipo	THM MT30X 18/6 WS
Código	1753271044
Versión	THM, Señalizadores de dispositivos, 6 x 18 mm, blanco
GTIN (EAN)	4032248008650
U.E.	1 Pieza
Impresora compatible	2430920000 2448870000

Hoja técnica

THM
THM MT30X 18/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	18 mm	Anchura (pulgadas)	0,709 inch
Altura	6 mm	Altura (pulgadas)	0,236 inch
Profundidad	0,08 mm	Profundidad (pulgadas)	0,003 inch
Peso neto	252 g		

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de acrilato	Anchura	18 mm
Color	blanco	Color de material según código de resistencia	9
Gama de temperaturas de servicio	-40…150 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Halógenos	No	Homologación según UL 969	Sí
Material	Poliéster	Procedimiento de impresión	Termotransferencia
Unidades por rollo	10.000	Versión	autoadhesivo, libre de halógenos

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

THM
THM MT30X 18/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

