

Ethernet industrial IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Conector SnapIn según IEC 61076-3-106 Var.6 de plástico incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

Tipo	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67
Código	8808450000
Versión	Adaptador de montaje, Módulo RJ45-RJ45, recto, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248506033
U.E.	1 Pieza

**Ethernet industrial
IE-XM-RJ45/RJ45-IP67**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto	42 g
-----------	------

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	RJ45
Descripción del artículo		Construcción	Brida de inserción con marco de montaje y módulo RJ45 hembra / hembra
	Módulo RJ45-RJ45, recto		
Color	Gris claro	Material capotas	PA 66, UL 94: V-0
Categoría	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Superficie de contacto	Oro sobre níquel
Tipo de montaje	Armario de distribución, Distribution box	Apantallamiento	contacto de apantallamiento 360°
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750

Normas

Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5	Núm. de certificación (GERMLLOYD)	33451-06
----------------	---------------------------------------	-----------------------------------	----------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	GOST Approval Germanischer Lloyd

Fecha de creación 5 de agosto de 2019 13:11:21 CEST

Ethernet industrial IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

