

Herramientas para cortar KTF 36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Ideal para situaciones en las que los cables tienen que cortarse en espacios reducidos
- Fácil manejo
- Solo requiere aplicar una fuerza manual mínima
- Posibilidad de desenclavar la herramienta en cualquier posición
- No apta para cortar conductores de acero, cables armados, aleaciones de aluminio y conductores de cobre con refilado duro.
- No cortar conductores activos

Datos generales para pedido

Tipo	KTF 36
Código	9002190000
Versión	Herramientas para cortar ,Alicate corte frontal ,35mm ,Cobre y aluminio
GTIN (EAN)	4008190066345
U.E.	1 Pieza

Herramientas para cortar KTF 36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	360 mm	Anchura (pulgadas)	14,173 inch
Altura	150 mm	Altura (pulgadas)	5,905 inch
Profundidad	50 mm	Profundidad (pulgadas)	1,969 inch
Peso	1.918 g	Peso neto	1.642,78 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos técnicos

Versión mecánico una mano

Herramientas de corte

Cable de aluminio semirrígido, máx. (kcmil)	600 kcmil	Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm ²)	300 mm ²
Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	35 mm	Cable de cobre - flexible, máx.	300 mm ²
Cable de cobre - flexible, máx. (kcmil)	600 kcmil	Cable de cobre - semirrígido, máx.	300 mm ²
Cable de cobre - semirrígido, máx. (kcmil)	600 kcmil	Cable de cobre, diámetro máx.	35 mm
Diámetro del conductor, máx.	36 mm	Tipo de cable	Cables de cobre y aluminio

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-90-11		

Homologaciones en línea

Homologaciones






Descargas

Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Herramientas para cortar
KTF 36**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

-
-  Cu + Al: max. 35 mm
 -  Cu: max. 300 mm²
Al: max. 300 mm²
 -  Cu: max. 300 mm²
-
-
-