

VPMS (tapón ciego de latón) VP 42-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los tapones de cierre sirven para cerrar los orificios de los prensaestopas excedentes, para garantizar la clase de protección IP.

Datos generales para pedido

Tipo	VP 42-MS65
Código	0501300000
Versión	VPMS (tapón ciego de latón), Tapón, PG 42, 10 mm, laton, niquelado
GTIN (EAN)	4008190007676
U.E.	25 Pieza

VPMS (tapón ciego de latón) VP 42-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	16 mm	Longitud (pulgadas)	0,63 inch
Altura	16 mm	Altura (pulgadas)	0,63 inch
Peso neto	45,48 g	Diámetro	57 mm

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Diámetro de la cabeza	57 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Junta	NBR
Junta tórica	NBR	Longitud de rosca	10 mm
Material	laton, niquelado	Prensaestopas	PG
Tipo de protección	IP68	Tuerca (externa)	PG 42

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN_WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN

Hoja técnica

**VPMS (tapón ciego de latón)
VP 42-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

