

## DMS 3 DMS 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



El diseño ergonómico de los destornilladores dinamométricos de Weidmüller los convierte en herramientas ideales para trabajar con una sola mano. Garantizan un trabajo cómodo en todas las orientaciones de montaje. Además, cuentan con una limitación automática del par de apriete y garantizan una alta precisión de repetición.

### Datos generales para pedido

Tipo	DMS 3
Código	<a href="#">9007440000</a>
Versión	Atornillador eléctrico con ajuste de apriete, 1/4" DIN 3126 forma E6,3, 3
GTIN (EAN)	4008190404987
U.E.	1 Pieza

## DMS 3 DMS 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	239 mm	Anchura (pulgadas)	9,409 inch
Altura	127 mm	Altura (pulgadas)	5 inch
Peso	400 g	Peso neto	411,23 g
Diámetro	35 mm		

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Datos técnicos

Tiempo de carga 45 min

### Atornillador eléctrico

Alojamiento de puntas del atornillador	1/4" DIN 3126 forma E6,3	Baterías recargables	Células Ni-Mh
Cargador -entrada	230 V AC; 50 Hz; 50 mA	Cargador -salida	2,9 V AC; 1,4 A; 4,1 VA
Instalación del par de apriete min.	0,3 Nm	Instalación del par de apriete máx.	3 Nm
Peso	400 g	Peso - cargador	700 g
Peso de batería	122 g	Tensión de la batería	2,4 V
Tensión nominal	2,4 V	Tiempo de carga	45 min
Velocidad ralentizada	200 u. 400 min <sup>-1</sup>		

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC001395
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-05-08-90	eClass 7.1	21-05-08-04
eClass 8.1	21-05-08-04	eClass 9.0	21-05-21-90
eClass 9.1	21-04-04-17		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Descargas

Datos de ingeniería [WSCAD](#)  
 Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Hoja técnica**

**DMS 3**  
**DMS 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dibujos**

**Ejemplo de uso**

